


**X.LT...ER-D41, SP6519, Keičiamų plokštelių dydis: 16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221935 16
GTIN	4059782506169
Produktų klasė	28E

**Aprašymas**
**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių dydis	16
Tipas	UNI
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XELT160512-ER-D41
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	4,18 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Kietlydinys	SP6519
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,3 - 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	280 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	185 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	50 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	220 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		