

HOLEX**Įrankių laikiklis, forma B4 radialinis, kairinis, trumpas, Koto Ø d1: 40mm**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319037 40 |
| GTIN | 4067263201243 |
| Produktų klasė | 32V |

Aprašymas

Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------|
| l_2 | 44 mm |
| b_1 | 85 mm |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 |
| b_2 | 42,5 mm |
| h_5 | 32,5 mm |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| h_1 | 25 mm |
| Koto $\varnothing d_1$ | 40 mm |
| l_1 | 22 mm |
| h_6 | 48 mm |
| h_2 | 25 mm |
| Forma | B |
| Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |