



**Įrankių laikiklis, forma B3 radialinis, dešininis, trumpas, Koto Ø d1: 50mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	319027 50
GTIN	4067263201205
Produktų klasė	32V

## Aprašymas

### Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

### Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Techninis aprašymas

b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50

$h_1$	32 mm
$b_1$	100 mm
Koto $\varnothing d_1$	50 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis