

Garant

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis $\varnothing d = 16$ mm, WC/C,
Kvadratinis veržlių raktas: 8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293057 8
GTIN	4067263201434
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm
L	17 mm
Ašmenys	HM

Tolerancija	nuo + 0,08 iki + 0,1 mm
Rakto dydis	8 mm
Profilis	Kvadratinis veržlių raktas
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Danga	WC/C
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis