

Garant

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis $\varnothing d = 12$ mm, WC/C,
Kvadratinis veržlių raktas: 4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293054 4
GTIN	4067263013853
Produktų klasė	29L

Aprašymas**Modelis:**

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

Paskirtis:

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

Tinka:

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

Rakto dydis	4 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm

L	9 mm
Tolerancija	nuo + 0,07 iki + 0,09 mm
Profilis	Kvadratinis veržlių raktas
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Danga	WC/C
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis