

**Garant**

**Profilių pratraukimo antgalis, vidinis kvadratas, metrinis  $\varnothing d = 12$  mm, WC/C,  
Kvadratinis veržlių raktas: 7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	293054 7
GTIN	4067263013884
Produktų klasė	29L

**Aprašymas****Modelis:**

Su didelio našumo danga (volframo karbidas). Optimizuota pjovimo briaunos geometrija, skirta nerūdijančiojo plieno profilių pratraukimui.

**Paskirtis:**

Profiliavimui **apdirbimo metu**.

**Tinka:**

Profilių pratraukimo laikiklis Nr. 293020 - 293026; 293070 - 293076; 293030; 293033.

**Pastaba:**

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

**Techninis aprašymas**

Tolerancija	nuo + 0,08 iki + 0,1 mm
Rakto dydis	7 mm
Ašmenys	HM

Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
L	15 mm
Profilis	Kvadratinis veržlių raktas
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Danga	WC/C
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis