

**Įrankių laikiklis, forma B6 radialinis, kairinis, ilgas, Koto Ø d1: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319057 30
GTIN	4067263201335
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Paskirtis:**

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
$h_1$	20 mm
$b_1$	100 mm
$l_1$	22 mm
Koto Ø $d_1$	30 mm
$h_5$	28 mm

$h_2$	29 mm
$b_2$	65 mm
$l_2$	40 mm
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis