



## Įrankių laikiklis, forma B6 radialinis, kairinis, ilgas, Koto Ø d1: 40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319057 40
GTIN	4067263201342
Produktų klasė	32V

### Aprašymas

#### Modelis:

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka išoriniam apdirbimui.

#### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Techninis aprašymas

$l_2$	44 mm
$b_1$	118 mm
Koto Ø d <sub>1</sub>	40 mm
$b_2$	75,5 mm
$h_2$	25 mm
$l_1$	22 mm

$h_1$	25 mm
$h_5$	32,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40
Forma	B
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis