



Krovinių kėlimo magnetas LM, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 125kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085992 125
GTIN	2050001737571
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Tvirtas ir kompaktiškas krovinių kėlimo magnetas, mažo svorio ir su apsauginiu fiksatoriumi. Ergonomiška užveržimo svirtis leidžia lengvai įjungti magnetą.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

maksimalus Ø apvalių medžiagų: 250 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.: 1500 mm

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.: 20 mm

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.: 13 mm

Matmuo A: 110 mm

B matmuo: 150 mm

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia apvalių medž.	50 kg
---	-------

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	13 mm
B matmuo	150 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	250 mm
Matmuo E	54 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	20 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
Matmuo G	26 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	125 kg
Matmuo A	110 mm
Matmuo C	76 mm
Svoris	4,5 kg
Matmuo D	62 mm
Matmuo F	150 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas