



Žemyn spaudžiantis veržtuvas su ekscentrinu varžtu, Sriegis: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370051 M12
GTIN	4059245559749
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Privalumai:

- **Kompaktiška konstrukcija.**
- **Greitas ir paprastas detalių tvirtinimas priveržiant.**

Paskirtis:

Siaurų ir plačių ruošinių šoniam užspaudimui. Prispaudimo jėga reguliuojama ekscentrinu varžtu su papildomu priveržimo efektu.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš grūdinto plieno, juodintas.

Techninis aprašymas

Užspaudimo jėga	7 kN
Plotis B ₁	46 mm
maksimalus užveržimo momentas	60 Nm
Prispaudiklio eiga	5,5 mm
Plotis B ₂	14 mm
Aukštis H	35 mm

Ilgis I	62 mm
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas