



Žemyn spaudžiantis veržtuvas su ekscentrinu varžtu, Sriegis: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370051 M10
GTIN	4059245559732
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Privalumai:

- **Kompaktiška konstrukcija.**
- **Greitas ir paprastas detalių tvirtinimas priveržiant.**

Paskirtis:

Siaurų ir plačių ruošinių šoniniam užspaudimui. Prispaudimo jėga reguliuojama ekscentrinu varžtu su papildomu priveržimo efektu.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš grūdinto plieno, juodintas.

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	55 Nm
Plotis B ₁	40 mm
Plotis B ₂	12 mm
Prispaudiklio eiga	5 mm
Aukštis H	29 mm
Ilgis l	54 mm

Užspaudimo jėga	5,5 kN
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas