



Žemyn spaudžiantis veržtuvas su ekscentrinu varžtu, Sriegis: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370051 M8
GTIN	4059245559725
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Privalumai:

- **Kompaktiška konstrukcija.**
- **Greitas ir paprastas detalių tvirtinimas priveržiant.**

Paskirtis:

Siaurų ir plačių ruošinių šoniam užspaudimui. Prispaudimo jėga reguliuojama ekscentrinu varžtu su papildomu priveržimo efektu.

Apdirbama medžiaga:

Korpusas iš grūdinto plieno, juodintas.

Techninis aprašymas

Aukštis H	23 mm
Užspaudimo jėga	3,5 kN
Plotis B ₁	32 mm
maksimalus užveržimo momentas	45 Nm
Plotis B ₂	10 mm
Prispaudiklio eiga	4 mm

Ilgis I	44 mm
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas