

**Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370060 M8
GTIN	4059245309450
Produktų klasė	37K

**Aprašymas****Modelis:**

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.**

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

**Paskirtis:**

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

**Pastaba:**

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	9,5 mm
Sriegis M	M8
Iškyšos ilgis L <sub>2</sub>	12 mm
Ilgis 1	40 mm

maksimali apkrova (statinė)	16 kN
Produkto rūšis	Antdėklas