

**Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370060 M12
GTIN	4059245309474
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Modelis:**

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.**

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

maksimali apkrova (statinė)	64 kN
Išorinis Ø D	20 mm
Sriegis M	M12
H ₁	36 mm

Aukštis H ₂	18 mm
Produkto rūšis	Antdėklas