

**X.LT..ER-D41, X400, Keičiamų plokštelių dydis: 06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221925 06
GTIN	2050002058606
Produktų klasė	28F

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	06
Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XPLT060308-ER-D41
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,37 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	X400
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 1,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	260 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
sausasis	tinka		
Oras	tinka		