



Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370062 M8
GTIN	4059245309580
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₂	12 mm
Ilgis 1	40 mm
Išorinis Ø D	30 mm
Sriegis M	M8

maksimali apkrova (statinė)	90 kN
Aukštis H ₂	12 mm
H ₁	18 mm
Produkto rūšis	Antdėklas