



## Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370068 M5
GTIN	4059245000982
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

maksimali apkrova (statinė)	30 kN
Išorinis $\varnothing D_1$	15 mm
Išorinis $\varnothing D$	18 mm
Sriegis M	M5

## Duomenų lapai

Ø D <sub>3</sub>	7 mm
Aukštis H	14 mm
Produkto rūšis	Antdėklas