



## Antdėklas Rifliuotas, išorinis sriegis, atlenkiamas, Sriegis M: M8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370063 M8
GTIN	4059245309634
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

#### Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

#### Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

### Techninis aprašymas

maksimali apkrova (statinė)	90 kN
Išorinis Ø D	30 mm
Sriegis M	M8
Ilgis 1	40 mm

Iškyšos ilgis $L_2$	12 mm
Aukštis $H_2$	12 mm
$H_1$	18 mm
Produkto rūšis	Antdėklas