



Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370068 M10
GTIN	4059245001019
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

maksimali apkrova (statinė)	140 kN
Sriegis M	M10
Išorinis \varnothing D	34 mm
Išorinis \varnothing D ₁	29 mm

Duomenų lapai

Aukštis H	27 mm
Ø D ₃	13 mm
Produkto rūšis	Antdėklas