

**Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370068 M8
GTIN	4059245001002
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Modelis:**

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.**

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M8
Išorinis \varnothing D	28 mm
Išorinis \varnothing D ₁	23 mm
maksimali apkrova (statinė)	90 kN

Duomenų lapai

Ø D ₃	11 mm
Aukštis H	21,5 mm
Produkto rūšis	Antdėklas