

**Antdėklas Lygus, išorinis sriegis, atlenkiamas atgal, Sriegis M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	370068 M12
GTIN	4059245001026
Produktų klasė	37K

Aprašymas**Modelis:**

- **Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.**
- **Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.**

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085 – 370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D_1$	35 mm
Sriegis M	M12
maksimali apkrova (statinė)	220 kN
Išorinis $\varnothing D$	40 mm

Duomenų lapai

Aukštis H	32 mm
Ø D ₃	16 mm
Produkto rūšis	Antdėklas