



Antdėklas Rifliuotas, išorinis sriegis, atlenkiamas, Sriegis M: M10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370069 M10
GTIN	4059245001064
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima naudoti kartu su užspaudimo kabliais Nr. 370073 – 370074.

Techninis aprašymas

maksimali apkrova (statinė)	140 kN
Išorinis Ø D ₁	29 mm
Išorinis Ø D	34 mm
Sriegis M	M10

Duomenų lapai

Ø D ₃	13 mm
Aukštis H	27 mm
Produkto rūšis	Antdėklas