



Antdėklas Rifliuotas, išorinis sriegis, atlenkiamas, Sriegis M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	370069 M12
GTIN	4059245001071
Produktų klasė	37K

Aprašymas

Modelis:

- Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
- Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų.

Savarankiškas pradinės padėties atstatymas.

Su išoriniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima naudoti kartu su užspaudimo kabliais Nr. 370073 – 370074.

Techninis aprašymas

Išorinis $\varnothing D_1$	35 mm
Išorinis $\varnothing D$	40 mm
Sriegis M	M12
maksimali apkrova (statinė)	220 kN

Duomenų lapai

Aukštis H	32 mm
Ø D ₃	16 mm
Produkto rūšis	Antdėklas