



## Cilindrinis užspaudimo kablys, Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	370076 4
GTIN	4059245030859
Produktų klasė	37K

### Aprašymas

#### Modelis:

Visas iš termiškai pagerinto plieno, juodintas.

Montuojant varžto galvutė turi būti virš uspaudimo kablo.

#### Paskirtis:

Galima įsukti tiesiogiai į paruoštą kiaurymę, nereikia net gilinti.

detalių užspaudimui taupant vietą.

detalių užspaudimui taupant vietą.

Montavimui atskiruose veržtuvuose.

#### Priedai pasirinktinai:

Spyruoklės ir cilindriniai varžtai pagal užsakymą

### Techninis aprašymas

H <sub>1</sub>	83 mm
Aukštis H <sub>2</sub>	20 mm
F <sub>max.</sub>	20,2 kN
Ø D	32 mm

Ø D <sub>2</sub>	20 mm
P	20 mm
Ø D <sub>3</sub>	12,5 mm
Ø D <sub>1</sub>	17 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo kablys