

**X.LT...ER-D721, GH2, Keičiamų plokštelių dydis: 06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221920 06
GTIN	4059782506497
Produktų klasė	28E

Aprašymas**Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifauta briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Tipas	ALU
Keičiamų plokštelių dydis	06
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XPLT060308-ER-D721
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	1,37 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	GH2
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 1,5 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	600 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		