

**X.LW...SR-S, SC6525, Keičiamų plokštelių dydis: 06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221926 06
GTIN	2050001742551
Produktų klasė	28E

**Aprašymas****Modelis:**

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių dydis	06
Tipas	ST1400
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XPLW060308-SR-D
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,37 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	SC6525
Ašmenys	HM
Pastūma $f_z$ per dantį	0,2 - 3 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	340 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	210 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	155 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		