

Yale

Keltuvas AL su apvalia plienine grandine, Leistinoji apkrova: 1,5t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086012 1,5
GTIN	4025092051217
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Tvirta konstrukcija iš ypač atsparaus **aliuminio lydinio** kompaktiškas ir lengvas modelis. Lengvas **grandinės paleidimas**.

Adatiniai guoliai lengvai eigai. Į korpusą įlieta grandinės kreipiamoji užtikrina, kad grandinė nestrigtų.

Paskirtis:

Skirta visų pirma **mobiliam naudojimui**, reikalauja nedaug pakėlimo jėgos.

Pastaba:

Srieginio spaudimo jėgos stabdžio veikimo principas paremtas tuo, kad krovinys pats sukuria ašinę stabdymo jėgą, kuri proporcinga apkrovos dydžiui. Krovinys bet kokioje padėtyje laikomas patikimai, norint jį nuleisti, reikia įveikti skirtumą tarp stabdymo ir apkrovos momento. Visi Yale universalūs prietaisai jį turi.

Automatiškai veikiantis **grandinės paleidimas greitai susuka** neapkrautą grandinę, atsiradus apkrovai, **srieginis spaudimo jėgos stabdys** įsijungia automatiškai ir patikimai laiko krovinį.

Slystamoji mova (pasirenkama pagal pageidavimą) neleidžia smarkiai viršyti apkrovos ir taip prailgina keltuvo eksploatavimo trukmę.

Techninis aprašymas

Korpusas Medžiaga	aliuminio lydinys
Grandinės paleidimas	taip
Leistinoji apkrova	1500 kg
Įprastas eigos aukštis	1,5 m
Leistinoji apkrova t	1,5 t
Grandinių skaičius	1
Svoris	10 kg
Produkto rūšis	Svirtinis / grandininis kėliklis