

Garant

Feedking greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212910 35/3
GTIN	4045197411747
Produktų klasė	210

Aprašymas

Modelis:

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. Dėl **specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova**.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	35 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 09T308
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Ø D ₃	19 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219933 (15IP; 3,8 Nm)

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	1,15 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	54 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	68 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,15 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	18,5 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,93 laipsniai
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	9 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219933
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP