

Garant

Feedking greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212910 50/5
GTIN	4045197321008
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova.**

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	1,15 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D_c	50 mm

Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 09T308
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	84 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,15 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	33,5 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,51 laipsniai
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	9 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219933
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP