

**Garant****Feedring greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212910 40/4
GTIN	4045197320971
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. Dėl **specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova**.

**Privalumai:**

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 09T308
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm

$\varnothing D_3$	24 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1,15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	64 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,15 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	23,5 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,73 laipsniai
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas $\kappa$	9 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm	211750 3,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219933