

Garant**Feedking greitaeigė freza, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212910 40/6
GTIN	4045197549785
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. Dėl **specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova**.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks}}$	0,85 mm
Ø D ₃	27 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	67 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	78 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	0,85 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	26 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,66 laipsniai
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2