



## Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 200/10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 200/10
GTIN	4960664602407
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

### Techninis aprašymas

Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Keičiamų plokštelių varžtas	229700
maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>	213 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	200 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	6 mm

Atraminė plokštelė	229750
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229702
Užveržimo varžtas	229700
Atraminė plokštelė	229750