

Garant**Feedking greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212905 25/3
GTIN	4045197320872
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas. Dėl specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenka **mažesnė apkrova.**

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas. Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
Bendras ilgis L_{viso}	35 mm
$\varnothing D_2$	20,7 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	12 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p.maks.}}$	0,85 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	11 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	37 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,85 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,56 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	48 mm
Serija	FeedKing
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810