

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1225, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222810 ST1400
GTIN	
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,11–0,38 mm
Tipas	ST1400
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	PNMU 1205 ANER-GM
Kietlydinys	PR1225
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		