

Garant**Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis, 2xD, Ø DC: 22mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 232298 22 |
| GTIN | 4045197676948 |
| Produktų klasė | 21S |

Aprašymas**Modelis:****Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.****Paskirtis:**Tinka detalės apdirbimui tiek **nejudančioje**, tiek **besisukančioje padėtyje**.Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie $\pm 0,1$ mm).**Tinka nedidelio galingumo staklėms.** Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232400 – 232780.

Tinka:

Keičiamos plokštelės WOEX 040304.

Pastaba:**DĖMESIO!** Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.**Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).**

Užklauso formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 040304 |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 44 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Koto ilgis L_s | 56 mm |
| Nominalus $\varnothing D$ | 22 |
| Bendras ilgis L | 124 mm |
| Maksimali reguliavimo riba V_{max} | 0,5 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 68 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2xD |
| Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas |
| Grąžto panaudojimas | įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Išėmos |
| Grąžto panaudojimas | įkypas išėjimas |
| Grąžto panaudojimas | išgaubtas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Pjovimo technika | MTC |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP |
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm | 211750 1,0 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1 | 239700 6IP1 |