

**PNMU 1205 ANER-SM, PR1535, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	222812 INOX
GTIN	4960664686131
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,07–0,27 mm
Tipas	INOX
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	10
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	PNMU 1205 ANER-SM
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		