



## Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 100/8
GTIN	4960664602445
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

### Techninis aprašymas

maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>	113 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------