

**PNEU 1205 ANER-Wiper, PR1525, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 222826 ST1400 |
| GTIN | 4960664671236 |
| Produktų klasė | 25A |

Aprašymas**Modelis:**

WIPER keičiamos plokštelės geriausiai paviršiaus kokybei užtikrinti. Frezavimo galvutėje kartu su frezavimo plokštelėmis tvirtinama tik 1 Wiper tipo keičiama plokštelė. **Laikykitės montavimo nurodymų!**

Pastaba:

Rekomenduojami režimai $a_e = 0,3 \times D$.

Techninis aprašymas

| | |
|---|---------------------------------|
| Tipas | ST1400 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 10 |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | PNEU 1205 ANER |
| Kietlydinys | PR1525 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 200 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 180 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 140 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 150 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 140 m/min | M |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |