



## Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

### Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	229750
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205
Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	250 mm
maksimalus išorinis Ø D <sub>maks.</sub>	263 mm

Atraminės plokštelės užveržimo varžtas	229702 (SW5; 6,0 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	12
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Atraminė plokštelė	229750
Užveržimo varžtas	229702
Užveržimo varžtas	229700