



## Frezavimo galvutė 47,5° MFPN45, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 250/16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Naši kotinė freza su dvipusėmis penkiabriaunėmis keičiamomis plokštelėmis. Pasvirimo kampo, drožlių griovelio formos ir keičiamos plokštelės pjovimo briaunos derinys užtikrina puikų pjovimą, drožlių šalinimą, įrankio patvarumą, nedideles pjovimo jėgas ir ekonomiškumą.

### Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	60 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229700
maksimalus išorinis Ø $D_{\text{maks.}}$	263 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	250 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	PN.. 1205

Pjovimo briaunų skaičius Z	16
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	47,5 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Galinė freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229700
-------------------	--------