



Krovinių kėlimo magnetas LM, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 250kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris

085992 250

GTIN

Produktų klasė

08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Tvirtas ir kompaktiškas krovinių kėlimo magnetas, mažo svorio ir su apsauginiu fiksatoriumi. Ergonomiška užveržimo svirtis leidžia lengvai įjungti magnetą.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Patikros protokolas: Gamintojo patikros protokolas

maksimalus \varnothing apvalių medžiagų: 300 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.: 1500 mm

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.: 25 mm

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.: 17 mm

Matmuo A: 165 mm

B matmuo: 200 mm

Techninis aprašymas

maksimalus \varnothing apvalių medžiagų

300 mm

B matmuo	200 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
Matmuo A	165 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	17 mm
Matmuo G	40 mm
Matmuo C	90 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	100 kg
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	250 kg
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	25 mm
Matmuo D	72 mm
Svoris	8,5 kg
Matmuo F	210 mm
Matmuo E	76 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas