

**Garant****Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis, 3xD, Ø DC: 36mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232300 36
GTIN	4045197346155
Produktų klasė	21S

**Aprašymas****Modelis:****Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.****Paskirtis:**Tinka detalės apdirbimui tiek **nejudančioje**, tiek **besisukančioje padėtyje**.Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie  $\pm 0,1$  mm).**Tinka nedidelio galingumo staklėms.** Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232400 – 232780.

**Tinka:**

Keičiamosios plokštelės WOEX 05T304.

**Pastaba:****DĖMESIO!** Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša.

Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.

**Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).**

Užklauso formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 8IP (1,3 Nm)
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	108 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304

Koto ilgis $L_s$	60 mm
Nominalus $\varnothing D$	36
Bendras ilgis L	197 mm
Maksimali reguliavimo riba $V_{max}$	0,5 mm
Iškyšos ilgis $L_A$	137 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3xD
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP	239700 8IP
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP