

Garant
Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis, 2xD, Ø DC: 21 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	232298 21
GTIN	4045197676931
Produktų klasė	21S

Aprašymas
Modelis:
Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.
Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek **nejudančioje**, tiek **besisukančioje padėtyje**.

Universalioji geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie $\pm 0,1$ mm).

Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui **MTC (Multi Task Cutting)** – naujos kartos tekimo ir frezavimo staklėse (**MTM**).

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232400 – 232780.

Tinka:

Keičiamos plokštelės WOEX 040304.

Pastaba:
DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.

Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).

Užklauso formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	25 mm
Naudingasis ilgis L ₁	42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 040304
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 6IP1 (1,0 Nm)

Koto ilgis L_s	56 mm
Nominalus $\varnothing D$	21
Bendras ilgis L	122 mm
Maksimali reguliavimo riba V_{max}	0,5 mm
Iškyšos ilgis L_A	66 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	2xD
Kotas	DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP	674252 6IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239700 6IP1
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0