

Yale

Keltuvas su dantratinio kėlimo mechanizmu VSIII, Leistinoji apkrova: 0,5t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086020 0,5
GTIN	4025092949545
Produktų klasė	08X

Aprašymas

Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir patikros sertifikatu.

Plieninė konstrukcija. Adatiniai ir rutuliniai visų besisukančių dalių guoliai. Automatiškai suveikiantis apkrovos stabdys. 360° sukamas, kaldintas kablys.

Pastaba:

Keliamoji galia iki 20 t, grandinės įdėklas ir perkrovos saugiklis pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Korpusas Medžiaga	Plieninis
Leistinoji apkrova t	0,5 t
Įprastas eigos aukštis	3 m
Grandinių skaičius	1
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	21 daN

Leistinoji apkrova	500 kg
Svoris	9 kg
Produkto rūšis	Terkšlinis kėliklis