

**EFFBE****Pastatymo elementas su aukščio išlygiavimu LM, Maksimali keliamoji galia: 480kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086002 480
GTIN	4045197349422
Produktų klasė	08Y

**Aprašymas****Modelis:**

Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.

Elastomerų ir metalo pastatymo elementai, kompaktiškos formos, su įmontuota išlygiavimo sistema, reguliuojama naudojant varžtą.

**Paskirtis:**

Pastatyti mašinoms netvirtinant prie grindų.

**Pastaba:**

Didesnėms apkrovoms ir specialiems naudojimui būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai. Pneumatinės pakabos elementai el. parduotuvėje numeriu 086003 dyd. SLM1 – SLM12.

**Techninis aprašymas**

maksimali presų keliamoji galia	450 kg
leistina statinė didžiausia apkrova	600 daN

maksimali frezavimo ir plokščiojo šlifavimo staklių keliamoji galia	220 kg
maksimalios išlyginimo ribos (aukščio sulyginimas Ni)	15 mm
maksimali frezavimo staklių keliamoji galia	300 kg
maksimali keliamoji galia	480 kg
Sriegio Ø G	M10
Ø D	80 mm
Varžto ilgis S	80 mm
Aukštis H	25 mm
Produkto rūšis	Antivibracinis pastatymo elementas