



Grandininis keltuvas BRAVO™ su apvalia plienine grandine, Leistinoji apkrova: 0,25t



Užsakymo data

Užsakymo numeris	086014 0,25
GTIN	2050001741967
Produktų klasė	08Y

Aprašymas

Modelis:

Prietaisai su **korpusu iš lakštinio plieno**, labai lengvi, **lengvas grandinės paleidimas, mažas gabaritinis aukštis, pasukamas** kaldintas kablys. Ypač kompaktiškas prietaisas (ilgis 240 mm).

Paskirtis:

Universaliai naudojamas prietaisas net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis.

Pastaba:

Srieginio spaudimo jėgos stabdžio veikimo principas paremtas tuo, kad krovinys pats sukuria ašinę stabdymo jėgą, kuri proporcinga apkrovos dydžiui. Krovinys bet kokioje padėtyje laikomas patikimai, norint jį nuleisti, reikia įveikti skirtumą tarp stabdymo ir apkrovos momento. Visi Yale universalūs prietaisai jį turi.

Automatiškai veikiantis **grandinės paleidimas greitai susuka** neapkrautą grandinę, atsiradus apkrovai, **srieginis spaudimo jėgos stabdys** įsijungia automatiškai ir patikimai laiko krovinį.

Slystamoji mova (pasirenkama pagal pageidavimą) neleidžia smarkiai viršyti apkrovos ir taip prailgina keltuvo eksploatavimo trukmę.

Prietaisai su perkrovos saugikliu (praslystančia mova) pagal užklausą.

Techninis aprašymas

Grandinių skaičius	1
Įprastas eigos aukštis	1,5 m
Kėlimo jėga esant vardinei apkrovai	275 daN
Grandinės grandies Ø	4 mm
minimalus ilgis tarp kablių	230 mm
Grandinės grandies ilgis	12 mm
Leistinoji apkrova	250 kg
Korpusas Medžiaga	Plienas
Grandinės paleidimas	taip
Leistinoji apkrova t	0,25 t
Svoris	2,2 kg
Produkto rūšis	Svirtinis / grandininis kėliklis