



Krovinių kėlimo magnetas LM, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 500kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085992 500
GTIN	2050001737656
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Tvirtas ir kompaktiškas krovinių kėlimo magnetas, mažo svorio ir su apsauginiu fiksatoriumi. Ergonomiška užveržimo svirtis leidžia lengvai įjungti magnetą.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Techninis aprašymas

B matmuo	243 mm
Matmuo E	103 mm
Svoris	17,5 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	200 kg
Matmuo F	281 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	30 mm

Matmuo D	88 mm
Matmuo G	49 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	1500 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	500 kg
Matmuo C	106 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	20 mm
Matmuo A	225 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	400 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas