

Garant**XDLT 09T308 ER, HU7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma f_z per dantį: 0,79 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLT 09T308 ER

Tipas: ALU

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,99 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	ALU
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLT 09T308 ER
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,99 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	1,15 mm
Pastūma f_z per dantį	0,79 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1500 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	1100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		