


Garant**XDLW 120408 TN, HB7705, Tipas: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212980 HART
GTIN	4045197321305
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma f_z per dantį: 0,57 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLW 120408 TN

Tipas: HART

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 2,6 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	HART
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW 120408 TN
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	2,6 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7705
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$.	1,8 mm
Pastūma f_z per dantį	0,57 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <50 HRC	tinka	120 m/min	H
Plienas <55 HRC	tinka	110 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	90 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	70 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	60 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	140 m/min	H
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	ribotai tinka		