

EFFBE**Pastatymo elementas su aukščio išlygiavimu LM, Maksimali keliamoji galia: 1200kg****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

086002 1200

GTIN

4045197349439

Produktų klasė

08Y

Aprašymas**Modelis:**

Antivibracinės sistemos staklėms. Vibracijai jautrių mašinų ir įrangos izoliavimas padidina proceso saugumą ir tikslumą. Naudojami elastomerai slopina smūgių garsą, vibracijas ir smūgius ir garantuoja optimalius darbo rezultatus esant mažam triukšmui. Visus elementus paprasta sumontuoti ir išlygiuoti.

Elastomerų ir metalo pastatymo elementai, kompaktiškos formos, su įmontuota išlygiavimo sistema, reguliuojama naudojant varžtą.

Paskirtis:

Pastatyti mašinoms netvirtinant prie grindų.

Pastaba:

Didesnėms apkrovoms ir specialiems naudojimui būdams pagal užsakymą tiekiami kiti elementai. Pneumatinės pakabos elementai el. parduotuvėje numeriu 086003 dyd. SLM1 – SLM12.

Techninis aprašymas

Varžto ilgis S

90 mm

Sriegio Ø G

M12

leistina statinė didžiausia apkrova	2000 daN
maksimali frezavimo ir plokščiojo šlifavimo staklių keliamoji galia	420 kg
maksimali presų keliamoji galia	1000 kg
maksimali keliamoji galia	1200 kg
maksimalios išlyginimo ribos (aukščio sulyginimas Ni)	20 mm
maksimali frezavimo staklių keliamoji galia	600 kg
Ø D	120 mm
Aukštis H	32 mm
Produkto rūšis	Antivibracinis pastatymo elementas